

SATA® adam 2™



German Engineering

Sprøytepistoler | Koppssystem | Pusteluftutstyr | Luftfiltrering | Tilbehør



Flexibly Digitalised!

- Digitalt luftmikrometer for ettermontering på SATA sprøytepistoler– også tilgjengelig for gjeldende SATAminijet
- Presis regulering og visning av inngangstrykk
- For perfekt fargematching
- Konverterer en ikke-digital sprøytepistol til en digital
- Nytt design som gjør det mulig å benytte manometeret på flere pistoler
- Utvidet batterilevetid, og batteriet kan byttes av bruker

SATA adam 2 – holder trykket under kontroll

SATA adam 2 viser inngangstrykket på pistolen med en nøyaktighet på +/- 0,05 bar. Trykket kan **reguleres nøyaktig** med vridning på manometeret. Alle SATA sprøytepis-toler kan ettermontere SATA adam 2. Dermed kan lakkereren alltid kontrollere trykket **for å sikre eksakt fargematching** og høy kvalitet på sluttresultatet. Kostbar relakkering pga. feil sprøyte trykk tilhører fortiden. Displayet vil alltid være i horisontal visning av sprøyte trykk og derfor **perfekt lesbart** hele tiden under sprøyting.

Nytt design – Stor fleksibilitet

SATA adam 2 består av 2 separate deler: **SATA adam 2 dock** erstatter permanent sprøytepis-tolens luftmicrometer, og gjør det mulig og ek-stakt kontrollere innluften på sprøytepis-tolen. Den andre delen **SATA adam 2 display**, som er nøyaktig tilpasset til "dokking". Denne er utstyrt med høy presisjons måleelektronikk som raskt og enkelt kan demonteres fra sprøytepis-tolen; for så og benyttes på en annen sprøytepis-tol med påmontert "dokking". Dette gjør SATA adam 2 til **et virkelig nyttig verktøy**. Videre er investering i digitalt trykkmåling på sprøytepis-toler uten digital trykkmåling **vesentlig rimeligere**: "Dokking" selges separat som reservedel/tilleggsutstyr.

Før rengjøring av sprøytepis-tolen i pistolvasker, skal SATA adam 2 displayet demonteres **med bare et håndgrep** og rengjøres med en klut vætet med rengjøringsveske. SATA adam 2 dokking forblir montert på sprøytepis-tolen.

Flere fordeler

SATA adam 2 veier kun 49 g. Enhver lakkerer vil sette pris på **lettvekt designet**. Brukeren kan selv bytte **batteri** raskt og enkelt. Signal om svakt batteri vil vises i displayet. Levetiden for batteriet er økt med 30 % i forhold til tidligere versjoner og reduserer behovet for utskifting. SATA adam 2 er EX-sikker og ATEX testet.



Fjern luft micrometer









monter "dokking" og monter displayet



SATA adam 2 klar for bruk



Versjoner		Art.nr.
SATA adam 2		160846
SATA adam 2 mini		160879
Reservedeler / Tilbehør nr.		Art.nr.
SATA adam 2 display		160689
SATA adam 2 dock		160788
2 x SATA adam 2 dock		160796
2 x SATA adam 2 mini dock		160861
SATA adam 2 batterisett		160739

Din SATA forhandler



SATA GmbH & Co. KG
Domertalstraße 20
70806 Kornwestheim
Tyskland
Tel. +49 7154 811-200
Fax +49 7154 811-194
E-Mail: export@sata.com
www.sata.com